

Sujungimo kolektorius VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR

Gaminio numeris: 573931

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	20
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 6
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	996 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys