


Adapteris VMPAL-F14-G1/8

Gaminio numeris: 574084

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Operating pressure	-13,05 ... 145 psi
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	35 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 14 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys