

Operatoriaus įtaisas CDPX-X-A-S-10

Gaminio numeris: 574412
Nebetiekiamas produktas

FESTO

10" operator unit, touchscreen.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	56 mm
Aukštis	232 mm
Ilgis	287 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	4 mm
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	2.048
Įsiminimo būdas	32 Kilobyte
Puslapiai	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objektai viename puslapyje	2.000
Vartotojas	50
Klientų bandymai prisijungti tuo pat metu	4
Trend buffer	30
Curves per trend widget	5
Receptai	32
Parametrų grupės receptui	32.000
Event buffer	4
Events per event buffer	2.048
Aliarmas	2.000
Java script failo dydis puslapyje	8 Kilobyte
Projekto dydis	30
Tvarkaraštis	30
Palaikomi PLC protokolai	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	1
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	10,4"
Baterijos dubliavimas	Pakraunamos Li- baterijos
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	SVGA, 800x600 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1 A
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	2.100 g
PLV sąsaja	Ethernet RS485
USB jungtis	Taip
SD kortelės lizdas	1
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	Designer Studio