

Tiesinės kreipiamosios DHSL-10-DGC32FAS-DGEA25

Gaminio numeris: 574526

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį
"Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 10
Apkrova	0 ... 10 kg
Z- ašies pavara	DGEA-25
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 800 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,05 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,05 mm
Y- ašies pavara	DGC-32-FA
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm