


Tiesinės kreipiamosios DHSL-15-EGC120TB-EGC80BS

Gaminio numeris: 574533

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį
"Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 15
Apkrova	0 ... 15 kg
Z- ašies pavara	EGC-80-BS
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	EGC-120-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm