



Bernoulli- griebtuvas

OGGB-100-G18-2

Gaminio numeris: 574565

FESTO

Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Pajungimo pozicija	Viršuje/ šone
Griebtuvo skersmuo	100 mm
Darbinis slėgis	0 ... 6 bar
Nominalus darbinis slėgis	1 bar
Oro sunaudojimas esant nominaliam darbiniam slėgiui	110 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio	65 dB(A)
Triukšmo lygis prie nominalaus slėgio	78 dB(A)
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	7 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	1 N
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
alternatyvūs pajungimai	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material spacer	POM
Produkto svoris	210 g