


Daugiakaitis paskirstytojas NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Gaminio numeris: 574586

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	24 mm
Aukštis	23 mm
Ilgis	87 mm
Parodyti kada pasirošęs	LED žalias
Būsenos indikavimas	LED geltonas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	58 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesi šakutė, M8, 3-kontaktų
Elektrinė jungtis 2	Tiesus kištukas, M12, 8-kontaktų
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Griovelio srovės pralaidumas	2 A
Apsaugos klasė	IP68
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
Material housing	PBT-sustiprintas
Korpuso spalva	pilkas
Material seals	FPM
Material electrical contact	Nikeliuota ir auksuota
Material socket	Nikeliuotas varis