


# Daugiakaitis paskirstytojas NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Gaminio numeris: 574587

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	24 mm
Aukštis	23 mm
Ilgis	113 mm
Parodyti kada pasirošęs	LED žalias
Būsenos indikavimas	LED geltonas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	74 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesi šakutė, M8, 3-kontaktų
Elektrinė jungtis 2	Tiesus kištukas, M12, 8-kontaktų
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Griovelio srovės pralaidumas	2 A
Apsaugos klasė	IP68
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
Material housing	PBT-sustiprintas
Korpuso spalva	pilkas
Material seals	FPM
Material electrical contact	Nikeliuota ir auksuota
Material socket	Nikeliuotas varis