


# Kištukas NECU-S1W9-C2-APB

Gaminio numeris: 574589

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	4-40 UNC-2B
Produkto svoris	57,48 g
Fieldbus sąsaja	Sub-D, 9 polių, lizdas
Elektrinė jungtis 1	Jungtis Sub-D, 9- kontaktų
Elektrinė jungtis 2	IDC terminalas
Sparta, bodais	12 Mbit/s
Leistinas kabelio skersmuo	8 mm 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Padidintos galios PK