

Pagrindas VMPAC-AP-14-1

Gaminio numeris: 576572

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	32,8 mm
Ilgis	169 mm
Tinklelio matmuo	26,8 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	160 g
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas