


Dviejų rankų valdymo blokas ZSB-1/8-B

Gaminio numeris: 576656

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Veikimo būdas	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugumo funkcijos	Dviejų rankų valdymas
Lygis (PL)	Dviejų rankų valdymo blokas/ Kat. 1, PLc
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmams
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Skyriaus sertifikatas	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	420 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas