

# Pagrindas VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Gaminio numeris: 578864

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	46 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	21 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	185 g
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu