

Elektromagnetinis skirstytuvas VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-W1-S

Gaminio numeris: 589285

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Skirstytuvo dydis | 10 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 340 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,7 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 7 bar |
| Konstrukcija | Piston slide with sealing ring |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Skyriaus sertifikatas | UL MH19482 |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Overlap | Positive overlap |
| Signal status display | LED |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 2 Hz |
| Reversavimo laikas | 7 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0 | 1.600 μs |
| Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1 | 3.000 μs |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 0.8 W |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms | Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Atsparumas smūgiams | Shock test with severity level 1 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 50 g |
| Elektrinis pajungimas | 2 - šerdžių 2 single wires atvirai laidai |
| Montavimo tipas | prie kolektorinės plokštės Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M7 |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|--------------------|
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | M7 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |