

L greita jungtis LCK-1/8-PK-4-KU

Gaminio numeris: 6259

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,4 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su varžle
Material of union nut	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM