

L greita jungtis LCK-1/4-PK-6-KU

Gaminio numeris: 6262

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 5,3 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | Sandarinimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | L-shape |
| Dėžės dydis | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 8 mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su varžle |
| Material of union nut | POM |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | POM |