



Vienkryptis droselis GR-3/8-B

Gaminio numeris: 6308

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	1.010 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	1150 l/min
Darbinis slėgis	0,1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Material housing	Cinkuota
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkto svoris	225 g
Informacija	atitinka RoHS
Material adjusting screw	Žalvaris