


IR vartai ZK-1/8-B

Gaminio numeris: 6680

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	IR funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Montavimo tipas	Su kiauryme
Standartinis nominalus srauto debitas	550 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Nominalus dydis	4,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	45 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR