

Plastikiniai vamzdeliai PCN-4-NT

Gaminio numeris: 7134
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Mažo slėgio PVC naudojimui su kondensato drenomis aptarnavimo elementuose.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6,5 mm
Vidinis diametras	4 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 0,25 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,025 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	76
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	PVC