


Reduktorius

EMGC-40-P-G16-SEC-67

Gaminio numeris: 8000599
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Reduktoriaus flanšo dydis | 40 mm |
| Variklio flanšo dydis | 67 mm |
| Posūkio tarpelis | 0,67 deg |
| Reduktoriaus tipas | Slankiojantis pavaros elementas |
| Pavaros perdavimo santykis | 16:1 |
| Didžiausias apsisukimų dažnis | 6.000 1/min |
| Darbinė pavaros temperatūra | -20 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Nuolatinis pavaros sukimo momentas | 14 Nm |
| Reduktoriaus masės inercijos momentas | 0,04 kgcm ² |
| Maksimalus sukimo momentas | 17,5 Nm |
| Didžiausias naudingumo koeficientas | 92 % |
| Atsparumas sukimui | 0,85 Nm/arcmin |
| Produkto svoris | 550 g |
| Interface code, motor out | 40G |
| Interface code, motor in | 67A |
| Informacija | atitinka RoHS |