

# Filtru-regulatorius LFR-1-D-7-MAXI-MPA

Gaminio numeris: 8002307

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Išmetamo oro maksimalus slėgis 7 bar., su metalo apsauga, su manometru. Su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdyklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 μm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrucija	Filtru regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	80 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	11.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.470 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC