

# Oro paruošimo blokas FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA

Gaminio numeris: 8002367

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 5 µm filtras, su metaline apsauga. Su automatinu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                   | Maksi  |
| Serijos                                 | D  |
| Vykdklikio užraktas                     | Pasukama rankenėlė su užraktu  |
| Montavimo pozicija                      | vertikalus +/- 5°  |
| Kondensato drena                        | Pilnai automatizuota   |
| Konstrukcija                            | Filtras regulatorius su manometru<br>proporcinis standartinis lubrikantas          |
| Maksimalus kondensato kiekis            | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Filtravimo laipsnis                     | 5 µm   |
| Taurės apsauga                          | Metalinė kolbos apsauga  |
| Manometras                              | su manometru   |
| Darbinis slėgis                         | 2 ... 12 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas               | 0,5 ... 12 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė              | 0,4 bar  |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 7.200 l/min  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertinės dujos                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Oro švarumo klasė išėjime               | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [06:08: -]<br>Inertinės dujos                 |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 2.520 g  |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją<br>su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | G1   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | G1   |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| Material housing                        | Cinkuota   |
| Material bowl                           | PC   |