


Manipuliavimo modulis EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Gaminio numeris: 8004626
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	25,78 mm
Darbinė eiga	50 ... 900 mm
Krumpliūoto diržo įtempimas	0,053 %
Krumpliūoto diržo žingsnis	3 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliūotu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus greitis	3 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,05 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	400 N
Padavimo konstanta	81 mm/U
Informacija	atitinka RoHS