


Manipuliavimo modulis EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

Gaminio numeris: 8004627
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	38,2 mm
Darbinė eiga	50 ... 1.000 mm
Krumpliuito diržo įtempimas	0,056 %
Krumpliuito diržo žingsnis	5 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliuitu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus greitis	3 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,05 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.000 N
Padavimo konstanta	120 mm/U
Informacija	atitinka RoHS