

# Sujungimo kolektorius VABM-L1-18W-G38-20-G

Gaminio numeris: 8004922

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	19 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	20
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	4.201 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	G1/8
Valdomas išmetimo portas 82/84	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys