


Įkišama/srieginė L-jungtis QSL-G1/4-8-C18-50

Gaminio numeris: 8005393

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	1,8 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	50
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimalus priveržimo momentas	15 Nm
Produkto svoris	1.380 g
Pneumatinis pajungimas	Išorinis sriegis G1/4 For tubing outside diameter 8 mm
Išjungimo žiedo spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie sandarinimo žiedus	NBR
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis