


# Įkišama/srieginė L-jungtis QSL-G1/4-8-C25-50

Gaminio numeris: 8005394

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas  |
| Nominalus dydis                               | 2,5 mm  |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas  |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks  |
| Dėžės dydis                                   | 50  |
| Konstrukcija                                  | Traukimo/ stūmimo principas                               |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar  |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]           |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                                 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1   |
| Aplinkos temperatūra                          | -20 ... 80 °C   |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 15 Nm   |
| Produkto svoris                               | 1.375 g   |
| Pneumatinis pajungimas                        | Išorinis sriegis G1/4<br>For tubing outside diameter 8 mm |
| Išjungimo žiedo spalva                        | Juodas  |
| Informacija                                   | atitinka RoHS   |
| Informacija apie tvirtinimą                   | Žalvaris<br>Nikeliuota                                    |
| Informacija apie sandarinimo žiedus           | NBR   |
| Informacija apie žarnelės sandariklį          | NBR   |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                  |