


# Solenoido ritė

## VACN-H1-A1-2A

Gaminio numeris: 8022878

FESTO

for 14 mm armature, connection pattern type A, to EN 175 301,  
110 V AC/50-60 Hz.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	12 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius cos {fi}	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 36 VA, holding power: 18.5 VA
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	-20 - 60 °C (ribotas veikimo laikas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Varis Plienas Termoplastinis
Material winding	Varis