


Įė./iš. modulis CDPX-EA-V2

Gaminio numeris: 8023321

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	34 mm
Aukštis	89 mm
Ilgis	41 mm
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	80 g
Informacija	atitinka RoHS
Skaitmeniniai įėjimai, kiekis	8
Skaitmeniniai įėjimai, įėjimo signalo uždelsimas	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Skaitmeniniai įėjimai, įtampa/srovė įėjime	24 V DC
Skaitmeniniai įėjimai, nominalus llygmuo "TRUE"	12 - 30 VDC
Skaitmeniniai įėjimai, nominalus llygmuo "FALSE"	0 V
Skaitmeniniai įėjimai, potencialų atskyrimas	Taip
Skaitmeniniai išėjimai, kiekis	7
Skaitmeniniai išėjimai, kontaktas	1 relay
Skaitmeniniai išėjimai, įtampa išėjime	12 - 30 V DC
Skaitmeniniai išėjimai, srovė išėjime	0,5 A
Skaitmeniniai išėjimai, potencialų atskyrimas	Taip
Skaitmeniniai išėjimai, apsauga nuo trumpo jungimo	Taip
Skaitmeniniai išėjimai, apsauga nuo perkrovos	Taip