

Bendro tiekimo kolektorius VABM-B10-25-N12-9-P53

Gaminio numeris: 8026235

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	27,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	9
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	832 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo laikikliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys