

Sujungimų blokas VABM-B10-25E-G12-5-P3

Gaminio numeris: 8026282

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	27,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	5
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.428 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys