

Sujungimų blokas VABM-B10-25E-N12-8-P3

Gaminio numeris: 8026294

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	27,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	8
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	2.130 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys