

Sujungimų blokas VABM-B10-30E-N34-7

Gaminio numeris: 8026373

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	7
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	4.175 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPT
Valdomas oro portas 14	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys