

# Sujungimų blokas VABM-B10-30S-G12-7

Gaminio numeris: 8026382

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                       |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo                         | 32 mm                         |
| Montavimo pozicija                       | Bet koks                      |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 7                             |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Produkto svoris                          | 2.030 g                       |
| Montavimo tipas                          | Su kiauryme                   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | G1/2                          |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3         | G1/2                          |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5         | G1/2                          |
| Informacija                              | atitinka RoHS                 |
| Material manifold                        | Aliuminio liejinys            |