


Solenoido ritė

VACN-N-A1-3A

Gaminio numeris: 8029135

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,
230V AC/50-60 Hz.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	F
Enamelled wire insulation class	F
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 6.2 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 4.9 VA, holding power 2.9 VA
Atsparumas smūgiams	4 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Skyriaus sertifikatas	DNV TAA000011J
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	95 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material electrical contact	Žalvaris
Material winding	Varis