


Solenoido ritė

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Gaminio numeris: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Enamelled wire insulation class	H
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 8.0 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Skyriaus sertifikatas	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogdimo	AEx m II T4 Ex m II T4
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	207 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	0,61 m
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material winding	Varis