


Kanalo atskyrimas VABD-S1-1-P3-C

Gaminio numeris: 8029440

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Oro išmetimo funkcija | Via throttle plate |
| Paremtas standartu | ISO 5599-1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Tinkamumas vakuumui | Taip |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 75 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material separator plate | Plienas NBR |