

# Alkūninis sujungimas NPFC-L-R14-G14-MF

Gaminio numeris: 8030217

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                          | Reikšmė   |
|----------------------------------|---|
| Material threaded fitting        | Nickel-plated brass                             |
| Dėžės dydis                      | 10  |
| Darbinis slėgis                  | -0,95 ... 50 bar                                |
| Darbinė terpė                    | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC    | 1 - Low corrosion stress                        |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Aplinkos temperatūra             | -20 ... 150 °C                                  |
| Produkto svoris                  | 32,3 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | R1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4  |
| Informacija                      | atitinka RoHS                                   |