

Dviguba įmova NPFC-D-G14-G12-M

Gaminio numeris: 8030274

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass |
| Dėžės dydis | 10 |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 50 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 33,35 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |