


Solenoido ritė

VACF-A-A1-5

Gaminio numeris: 8030821

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | IEC 61010-1 |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Izoliacijos klasė | H |
| Ritės charakteristikos duomenys | 12 V DC: 2.8 W |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Maritime classification | see certificate |
| Skyriaus sertifikatas | DNVGL-TAA000011J |
| Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra | -20 - 50 °C |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -20 ... 50 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 83,1 g |
| Elektrinis pajungimas | Plug pattern type A to EN 175301-803 pagal EN 175301-803 |
| Montavimo tipas | Su įsriegiama veržle |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PA Plienas |
| Material solenoid coil | Varis Plienas Termoplastinis |
| Material winding | Varis |