

# Solenoido ritė VACF-A-A1-7A

Gaminio numeris: 8030825

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Atitinka standartus                          | IEC 61010-1   |
| Budėjimo ciklas                              | 100 %   |
| Izoliacijos klasė                            | H   |
| Ritės charakteristikos duomenys              | 48 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 2.5 VA, holding power 1.7 VA |
| Leistini įtampų svyravimai                   | +/- 10 %  |
| Leidimas                                     | c UL us - Recognized (OL)                                     |
| Maritime classification                      | see certificate   |
| Skyriaus sertifikatas                        | DNVGL-TAA000011J  |
| Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra | -20 - 50 °C   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                                 |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Terpės temperatūra                           | -20 ... 50 °C   |
| Apsaugos klasė                               | IP65  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                              | 82,3 g  |
| Elektrinis pajungimas                        | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>pagal EN 175301-803   |
| Montavimo tipas                              | Su įsriegiama veržle  |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Material housing                             | PA<br>Plienas   |
| Material solenoid coil                       | Varis<br>Plienas<br>Termoplastinis                            |
| Material winding                             | Varis   |