


# Pajungimo kabelis NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Gaminio numeris: 8032628

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Cable identification                                       | Without inscription label holder   |
| Prijungimo dažnis  | 50   |
| Produkto svoris  | 125 g  |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side  |
| Electrical connection 1, design                            | kampinis   |
| Electrical connection 1, connection type                   | Socket, slim   |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Angled   |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet       | 180° rotatable   |
| Electrical connection 1, connection technology             | Plug pattern type C to EN 175301-803   |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 4  |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 4  |
| Electrical connection 1, type of mounting                  | Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu                         |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side  |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kabelis  |
| Electrical connection 2, connection technology             | atviri laidai  |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 3  |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 3  |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 230 V  |
| Nominalus AC įtampos lygis                                 | 0 ... 230 V  |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C                          | 6 A  |
| Atsparumas smūgiams  | 4 kV   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo                      | bipolinis  |
| Apsaugotas įžeminimas                                      | Galimas  |
| Kabelio ilgis  | 2,5 m  |
| Kabelio priedas  | Standartas   |
| Laido bandymo sąlygos                                      | Bandymas pagal užklausimą  |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 52 mm  |
| Kabelio skersmuo   | 5,2 mm   |
| Kabelio skersmens tolerancija                              | ± 0,1 mm   |
| Kabelio struktūra  | 3x0,5  |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Apsaugos klasė   | IP65<br>IP67   |
| Note on degree of protection                               | Sumontuotas  |
| Aplinkos temperatūra                                       | -20 ... 70 °C  |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions           |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Užterštumo laipsnis  | 3  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 3 - High corrosion stress  |
| Material cable sheath                                      | PVC  |
| Kabelio apvalkalo spalva                                   | pilkas   |

| Savybės                     | Reikšmė              |
|-----------------------------|----------------------|
| Material housing            | TPE-U(PU)            |
| Korpuso spalva              | Juodas               |
| Material screws             | Nerūdijantis plienas |
| Material seals              | HNBR                 |
| Material electrical contact | Copper alloy, tinned |
| Material insulation         | PVC                  |