

# Pagrindas VMPAL-AP-10-T35-RV

Gaminio numeris: 8035232

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė  |
|--|--|
| Plotis                                   | 10 mm<br>10,7 mm   |
| Ilgis                                    | 107,3 mm   |
| Tinklelio matmuo                         | 10,7 mm  |
| Slėgio zonos atskyrimas                  | Ducts 3 and 5  |
| Integruota funkcija                      | Atbuliniai vožtuvai  |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 1  |
| Srauto kryptis                           | nereversuojamas  |
| Skirstytuvų salos struktūra              | Valve sizes can be mixed   |
| Operating pressure MPa                   | -0,09 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis                          | -0,9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                       | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Valdymo slėgis                           | 3 ... 8 bar  |
| Tinkamumas vakuumui                      | Ne   |
| Darbinė terpė                            | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 3 - High corrosion stress  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                     | -5 ... 50 °C   |
| Produkto svoris                          | 25 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2         | for 10 mm cartridge  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4         | for 10 mm cartridge  |
| Informacija                              | atitinka RoHS  |
| Material of connecting plate             | PA - sustiprintas  |