



flow transmitter SFTE-

Gaminio numeris: 8035301

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Mass flow rate Volumetric flow rate
Srauto kryptis	Nekryptingas
Matavimo principas	Terminis
Matavimo metodas	Heat Loss
Flow rate detection range, start value	0 l/min
Flow rate detection range, end value	1 ... 10 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4] Azotas
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Nominali temperatūra	23 °C
Pasikartojamumo paklaida ± %FS	1 %FS
Analoginis išėjimas	0 - 10 V 1 - 5 V
Didėjimo laikas	3 ms
Minimali apkrovos varža, srovinis išėjimas.	20 kOhm
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	22 ... 26 V
Tuščiosios veikos srovė	≤ 17 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis Jungtis su kabeliu
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Kabelio ilgis	0,3 ... 2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis M5 Kištuko jungties išorinis skersmuo 3mm Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	17 ... 40 g
Material housing	PA - sustiprintas
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L