

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-R-22X2-SW

Gaminio numeris: 8036207

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	22 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	350 mm
Vidinis diametras	18 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,131 kg/m
Pneumatinis pajungimas	For push-in connector outside diameter 22 mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 62 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A