

# Flanšinis manometras PAGN-P-63-1M-G14

Gaminio numeris: 8037000

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė                                 |
|---|---|
| Display range                           | 0 ... 1 MPa                             |
| Atitinka standartus                     | EN 837-1                                |
| Manometro nominalus dydis               | 63                                      |
| Konstrukcija                            | manometras                              |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į priekinę panelę         |
| Darbinė terpė                           | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai   |
| Operating pressure MPa                  | 0 ... 1 MPa                             |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 10 bar                            |
| Operating pressure                      | 0 ... 145 psi                           |
| Kintantis apkrovos faktorius            | 0,66                                    |
| Matavimo tikslumo klasė                 | 2,5                                     |
| Apsaugos klasė                          | IP43                                    |
| Saugojimo temperatūra                   | -40 ... 70 °C                           |
| Terpės temperatūra                      | -20 ... 60 °C                           |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 60 °C                           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Informacija                             | atitinka RoHS                           |
| Pajungimo pozicija                      | Užpakalinė centrinė pusė                |
| Pneumatinis pajungimas                  | G1/4                                    |
| Medžiaga                                | Žalvaris                                |
| Material of threaded plug               | Žalvaris                                |
| Material housing                        | ABS                                     |
| Material screen                         | SAN                                     |
| Material mounting ring                  | Plienas                                 |
| Material screws                         | Plienas                                 |
| Korpuso spalva                          | Juodas                                  |
| Produkto svoris                         | 120 g                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka acetilenui<br>Netinka deguoniui |