


Flanšinis manometras PAGN-P-50-1M-G14

Gaminio numeris: 8037008

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 1 MPa
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	50
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Plienas
Material screws	Plienas
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	100 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui