


# Cabinet trough feed NEFU-D12G4-R3DW4

Gaminio numeris: 8040457

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                           | Reikšmė   |
|-----------------------------------|---|
| Ilgis                             | 40,1 mm   |
| Atitinka standartus               | EN 61076-2-101<br>IEC 60603-7-3   |
| Montavimo tipas                   | suspaustas  |
| Elektrinė jungtis 1               | Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded  |
| Elektrinė jungtis 2               | Angled socket, RJ45, 4-pin  |
| Nominalus DC įtampos lygis        | 0 ... 30 V  |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 2 A   |
| Atsparumas smūgiams               | 0,8 kV  |
| Perdavimo nustatymai              | In accordance with category 5, EN 50173, class D<br>In accordance with category 5, ISO/IEC 11801, class D |
| Apsaugos klasė                    | IP20<br>IP65<br>IP67  |
| Aplinkos temperatūra              | -5 ... 60 °C  |
| PWIS conformity                   | VDMA24364-B2-L  |
| Informacija                       | atitinka RoHS   |
| Užterštumo laipsnis               | 3   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC     | 1 - Low corrosion stress  |
| Material housing                  | Nikeliuotas varis<br>PA<br>Cinkuota   |
| Korpuso spalva                    | Juodas  |
| Material electrical contact       | Žalvaris<br>Auksoota  |