

Solenoido ritė

VACC-S18-120-A1-1A

Gaminio numeris: 8040890

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	24 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	530 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA Plienas