


Vakuomo generatorius OVEL

Gaminio numeris: 8049045

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,45 ... 0,95 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Didelis siurbimo srauto debitas Gilus vakuumas Standartas
Filtravimo laipsnis	40 µm
Rankinis valdymas	Stūmimas
Integruota funkcija	Ejector pulse, electrical Regulatorius Pressure sensor Pressure transmitter Elektrinė įjungimo sklendė Filtrai Atviras slopintuvas
Konstrukcija	T- forma
Komutavimo elemento funkcija	N/C ir N/O kontaktai, perjungiami
Skirstytuvo funkcija	uždaryta
Nominal operating pressure	0,4 MPa
Nominalus darbinis slėgis	4 bar
Nominal operating pressure (psi)	58 psi
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Budėjimo ciklas	100 %
Jungiklio išėjimas	PNP/NPN perjungiamas
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1 W
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	39 ... 100 g
Pressure measurement range	-0,1 ... 0,1 MPa
Slėgio matavimo diapazonas	-1 ... 1 bar
Pressure measurement range	-14,5 ... 14,5 psi
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Bendroji linija For tubing outside diameter 3 mm For tubing outside diameter 4 mm For tubing outside diameter 6 mm
Material of connecting thread	POM
Informacija	atitinka RoHS

Savybės	Reikšmė
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material filter	POM
Material housing	PA - sustiprintas
Material screws	Plienas
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys