


# flow transmitter SFTE-5U-Q4-B-2.5K

Gaminio numeris: 8058513

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Mass flow rate Volumetric flow rate
Srauto kryptis	Nekryptingas
Matavimo principas	Terminis
Matavimo metodas	Heat Loss
Flow rate detection range, start value	0 l/min
Flow rate detection range, end value	5 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4] Azotas
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Nominali temperatūra	23 °C
Pasikartojamumo paklaida ± %FS	1 %FS
Analoginis išėjimas	1 - 5 V
Didėjimo laikas	3 ms
Minimali apkrovos varža, srovinis išėjimas.	20 kOhm
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	22 ... 26 V
Tuščiosios veikos srovė	≤ 17 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm
Produkto svoris	40 g
Material housing	PA - sustiprintas
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L